

# vezető tengely FDG-18- -

Cikkszám: 192850

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Méret	18
Löklet	1 ... 1,800 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezető tengely hajtómű nélkül
Max.sebesség	3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material of guide component	Acél
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált