

ütköző elem YSRWJ-5-8-A


Cikkszám: 192968

Kifutó termék

FESTO

a HMPL lineáris modulhoz.

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5
Löklet	8 mm
Csillapítás	önbeálló lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Finomállítás	0.03 mm
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max.felütközési sebesség	2 m/s
Visszaállítási idő, rövid	≤ 0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	< 1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Max.felütközési erő	200 N
Max.energiafelvétel löketenként	1 J
Max.energiafelvétel óránként	10,000 J
Max.maradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	1 N
Gyártmány súlya	45 g
Felfogási mód	ellenanyával
Material seals	NBR
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Material piston rod	erősen ötvözött acél