

orsótengely DGE-18- -SP

Cikkszám: 193745

Kifutó termék


FESTO

[Elektromechanikus lineáris tengely orsóval](#)

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Méret	18
Lökettartalék	6.5 mm
Orsó átmérő	8 mm
Orsó meredekség	4 mm/U
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek Nagy terhelhetőségű vezetékek
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű orsóval
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Max.sebesség	0.2 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Max.hajtó nyomaték	0.1 Nm
Max.sugárirányú erő a hajtó tengelyen	40 N
Max. Fx előtoló erő	140 N
Üresjárási nyomaték	0.04 Nm
Tehetlenségi nyomaték, JH, löket méterenként	0.031 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	0.00405 kgcm ²
Előtolási állandó	4 mm/U
Material of end caps	Alumínium ötvözet eloxált
Material of moment compensator	Alumínium ötvözet eloxált
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Material cover tape	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide rail	hengerelt acél corrotect bevonat
Material spindle nut	hengerelt acél
Material spindle	hengerelt acél