


# tömlőhenger EB-325-95

Cikkszám: 193788

FESTO

nem igényel karbantartást, nincs stick-slip hatás.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	325
Szükséges beépítési átmérő	340 mm
Löklet	95 mm
Max. magasság, dugattyúrúd kint	150 mm
Max. billenési szög	15 deg
Max. offset	10 mm
Min. beépítési magasság	51 mm
Működési mód	egyszeres működtetésű
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Visszaállító erő	300 N
Gyártmány súlya	4,100 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bellows	NR/BR
Material housing	Acél Horganyzott