


Kezelő készülék SPC200-MMI-1F

Cikkszám: 194018

FESTO

üzembe helyezéshez, programozáshoz, diagnosztizáláshoz.
Kifutó típus. 2007-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Konfigurálási támogatás	EDS fájl
Kijelző	2x16 karakter LCD-Display
Kezelő elemek	6 billentyű Fólia billentyűzet
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Típikus áramfelvétel, fiók modul	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	225 g
MMI interfész kivitele	RS232C galvanikus leválasztás 9600 - 115200 Baud 8 bit adatok 1 stop bit even parity nincs handshake
Elektromos csatlakozás, üzemi feszültség	Kapocsléc 3 sarkú
Elektromos csatlakozás, MMI-1	Csatlakozó SUB-D 9 sarkú