

Lapos henger DZF-1 1/4"-10"-A-P-A

Cikkszám: 194191

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 10 " " |
| Dugattyú Ø | 1 1/4 " " |
| A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/- | 0.8 deg |
| Csillapítás | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód | kettős működésű |
| Csavaróbiztosíték/vezető | Ovális dugattyú |
| Üzemi nyomás | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 415 N |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 483 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén | 65 g |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként | 180 g |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként | 9 g |
| Alapsúly 0 mm löket esetén | 272 g |
| Pneumatikus csatlakozó | 1/8 NPT |
| Fedél alapanyaga | Alumínium |
| Tömítések alapanyaga | FPM TPE-U(PU) |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött acél |