

# szűrő-nyomásszabályozó szelep LFRS-1/8-D-MINI

Cikkszám: 194696



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

lezárható szabályozógombbal és manométerrel, 12 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőhöz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Méret                                      | Mini   |
| Sorozat                                    | D  |
| Működtetés biztosító zár                   | Forgatógomb, beépített zárral                                  |
| Beépítési helyzet                          | függőleges +/- 5°  |
| Szűrő finomság                             | 40 µm  |
| Kondenzátum leeresztő                      | kézzel forgatható  |
| Konstruktív felépítés                      | Szűrő szabályzó manométerrel                                   |
| Max.kondenzátum mennyiség                  | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Csészevédő                                 | Fém védőkosár  |
| Nyomás látjelző                            | manométerrel   |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 16 bar   |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 12 bar   |
| Max.nyomáshiszterézis                      | 0.2 bar  |
| Normál névleges átáramlás                  | 750 l/min  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:] szerint<br>Nemesgázok   |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| Tárolási hőmérséklet                       | -10 ... 60 °C  |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint<br>Nemesgázok  |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                            | 560 g  |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb         |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/8   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/8   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material housing                           | Horgany présöntvény  |
| Material bowl                              | PC   |