

# szűrő-nyomásszabályozó szelep

## LFRS-1-D-7-O-MAXI-A

Cikkszám: 194811


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

zárható szabályzófej, manométer nélkül, 7 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőre.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



### Adatlap

| Jellemző                               | Érték   |
|--|---|
| Méret                                  | Maxi  |
| Sorozat                                | D   |
| Működtetés biztosító zár               | Forgatógomb, beépített zárral                                 |
| Beépítési helyzet                      | függőleges +/- 5°   |
| Szűrő finomság                         | 40 µm   |
| Kondenzátum leeresztő                  | teljesen automatikus  |
| Konstruktív felépítés                  | Szűrő szabályzó manométer nélkül                              |
| Max.kondenzátum mennyiség              | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Csészevédő                             | Fém védőkosár   |
| Nyomás látjelző                        | G1/4 előkészítve  |
| Üzemi nyomás                           | 2 ... 12 bar  |
| Nyomásszabályozási tartomány           | 0.5 ... 7 bar   |
| Max.nyomáshiszterézis                  | 0.4 bar   |
| Normál névleges átáramlás              | 11,000 l/min  |
| Üzemi közeg                            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály           | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                             |
| Tárolási hőmérséklet                   | -10 ... 60 °C   |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint<br>Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet                      | 5 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                 | 5 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                        | 1,570 g   |
| Felfogási mód                          | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb        |
| Pneumatikus csatlakozás 1              | G1  |
| Pneumatikus csatlakozás 2              | G1  |
| Anyag megjegyzés                       | RoHS konform  |
| Material housing                       | Horgany présöntvény   |
| Material bowl                          | PC  |