

# sűrített levegő előkészítő egység FRCS-1/4-D-O-MIDI-A

FESTO

Cikkszám: 194891

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Szűrő-nyomásszabályozó szelep-olajozó-kombináció,  
D sorozat, zárható szabályozó fejjel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Méret                                      | Midi   |
| Sorozat                                    | D  |
| Működtetés biztosító zár                   | Forgatógomb, beépített zárral  |
| Beépítési helyzet                          | függőleges +/- 5°  |
| Kondenzátum leeresztő                      | teljesen automatikus   |
| Konstruktív felépítés                      | Szűrő szabályzó manométerrel<br>Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség                  | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Szűrő finomság                             | 40 µm  |
| Csészevédő                                 | Fém védőkosár  |
| Nyomás látjelző                            | G1/4 előkészítve   |
| Üzemi nyomás                               | 2 ... 12 bar   |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 12 bar   |
| Max.nyomáshisztérezis                      | 0.2 bar  |
| Normál névleges átáramlás                  | 1,500 l/min  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Nemesgázok            |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)           |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:-] szerint<br>Nemesgázok            |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                            | 1,590 g  |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/4   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material housing                           | Horgany présöntvény  |
| Material bowl                              | PC   |