



Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KF-A

Cikkszám: 195201

FESTO

lezárható szabályozógombbal és manométerrel, 12 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Forgatógomb, beépített zárral
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Elágazó modul Nyomáskapcsoló Bekapcsoló szelep Szűrő szabályzó manométerrel
Max.kondenzátum mennyiség	43 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Nyomásszabályozási tartomány	0,5 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	6,000 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	3,740 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény
Anyag információ, csésze	PC