

Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-F-1/8-QS-6-D



Cikkszám: 195598

Kifutó termék

FESTO

megnövelt korrózióvédelem.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	255 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	111 ... 280 l/min
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.2 ... 10 bar
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	370 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	330 ... 390 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 150 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 150 °C
Névleges meghúzási nyomaték	3 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	23 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, üreges csavar	Alumínium ötvözet
Anyag információ: kioldó gyűrű	Sárgaréz krómozott és nikkelezett
Anyag információ: szabályozó csavar	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ: lengő csatlakozás	Sárgaréz krómozott és nikkelezett