

pneumatikus interfész

CPX-GP-CPA-14


Cikkszám: 195712

Kifutó termék

FESTO

[CPX moduláris elektromos terminálhoz.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepsziget interfész	12-es típus, CPA14
Diagnózis	- Huzaltörés szeleptekercsenként - Szelep rövidzár - Szelepek feszültség hiánya
Szelephelyek max.száma	24 monostabil szelepeknél
LED kijelzők	- 1 Csoport diagnosztika - Csatorna státusz a szelepeken
Paraméterezés	Fail-safe mód csatornánként Forcen csatornánként Idle mode csatornánként Vezetékszakadás felügyelet csatornánként Rövidzár felügyelet Túlfeszültség felügyelet
Védelem (rövidzár)	belső elektromos biztosíték szelep kimenetenként
Üzemi feszültségtartomány DC	20.4 ... 26.4 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	15 mA-es típus (Üzemi feszültség tápegység, elektronika) 30 mA-es típus (terhelő feszültség tápegység, szelepekhez)
Max. áramellátás csatornánként	0,2 A
Max. összáram modulonként	4 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	Igen, kiegészítő táplálással
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus
Anyag információ, ház	PA erősítésű