


pneumatikus interfész

CPX-GP-03-4,0

Cikkszám: 195738

FESTO

a VIMP/VIFB Midi/Maxi szelepszigeteket köti össze a CPX moduláris elektromos terminállal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepsziget interfész	03-as típus, MIDI/MAXI
Diagnózis	- Szelepek feszültséghiánya
Szelephelyek max.száma	26 monostabil szelepeknél
LED kijelzők	- 1 Csoport diagnosztika - Csatorna státusz a szelepeken
Paraméterezés	Failsafe mód csatornánként Forcen csatornánként Idle mode csatornánként Modul felügyelet
Védelem (rövidzár)	belső elektromos biztosíték szelep kimenetenként
Üzemi feszültségtartomány DC	21.6 ... 26.4 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	15 mA-es típus (Üzemi feszültség tápegység, elektronika) 30 mA-es típus (terhelő feszültség tápegység, szelepekhez)
Max. áramellátás csatornánként	0,2 A
Max. összáram modulonként	4 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	Igen, kiegészítő táplálással
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	390 g
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus
Anyag információ, fedél	Acél
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény