

kör keresztmetszetű henger

ESNU-50-25-P

Cikkszám: 195877

FESTO

DIN ISO 6432 szerint, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.
Különböző felfogási lehetőségek, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	25 mm
Dugattyú átmérő	50 mm
Dugattyúrúd menet	M16x1,5
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Operating pressure MPa	0.12 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1.2 ... 10 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Rugó visszahúzó erő, visszatért	82 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	82 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,071 N
Mozgatott tömeg	476 g
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	413 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	40 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,087 g
Gyártmány súlya	1,187 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	25 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material cylinder barrel	erősen ötvözött acél, rozsdamentes