


# csatlakozó kábel

## KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

Cikkszám: 196065

FESTO

a CPE-M1BH, CPE10SC mágnesszelepekhez és az MPV többszörös elosztóhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kiegészítő funkciók	Tartóáramcsökkenés
Kapcsolási pozíció jelző	LED
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Meghúzási nyomaték	0.25 Nm
Gyártmány súlya	54 g
Elektromos csatlakozás	aljzat, derékszögű / dugó, egyenes hasáb alakú kivitel / M8x1 2-pólusú / 3-eres
Kábelszerkezet	2x0,25
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelhossz	2.5 m
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz