


szereelőlap VN-T6-BP-NRH

Cikkszám: 196956

FESTO

24 mm-es VN-... vákuumgenerátorhoz. Felfogás szereelő sínre.



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Gyártmány súlya	12.4 g
Felfogási mód	átmenő furattal alakos sínrel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	PA erősítésű
Material slide	POM