

folyadék leválasztó CQA-28

Cikkszám: 196984

FESTO

[víz leválasztására.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	20 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Gyártmány súlya	18 g
Pneumatikus csatlakozás 1	CQ-28 csatlakozó
Pneumatikus csatlakozás 2	CQ-28 csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Sárgaréz