


Lezárószelep HE-N3/8-LO

Cikkszám: 197129

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Tömítés elve | lágú |
| Távozó levegő funkció | nem fojtható |
| Vezérlés módja | közvetlen |
| Üzemi nyomás | 1 bar...10 bar |
| C érték | 20.95 l/sbar |
| b érték | 0.42 |
| Normál névleges átfolyás | 5200 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Rögzítés módja | becsavarozható |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Áramlásirány | nem reverzibilis |
| Terméksúly | 1100 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 3/8 NPT |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 3/8 NPT |
| 3. pneumatikus csatlakozás | 1 NPT |
| Tömítések alapanyaga | NBR TPE-U(PU) |
| Ház alapanyaga | Alumínium présöntvény |