


teleptőmb MHA1-PR8-3-PI-PCBM

Cikkszám: 197255

FESTO

az MHA1-...-PI alaplapos szelepek nyomtatott lapra szereléséhez,
pneumatikus többszörös csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	8
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M3
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet