


kábel csatlakozó aljzattal KMH-1

Cikkszám: 197264

FESTO

MHA1-P...-HC/TC és MHP1-P...-HC/TC mágnesszelepekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Védettség	IP40 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	7 g
Elektromos csatlakozás	aljzat 2 sarkú
Kábelhossz	1 m
Felfogási mód	Clip
Ház színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	POM
Anyag információ, kábelköpeny	PVC