

# Tandem henger

## ADVUT-25x3- -P-A-S6


Cikkszám: 197282

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, hegesztésálló kivitel.

Ennél a terméknél a FUA-... karimás felfogást csak a zárófedél oldalon lehet szerelni. Csak a külső menetes dugattyúrúdhoz szállítunk anyát.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 150 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig
Üzemi nyomás	1.4 ... 10 bar
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	0 ... 120 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	247 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	789 N
Felfogási mód	választható/egyéb tartozékokkal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél