

# Hangtompító U-E-1/8


Cikkszám: 197475

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. Új konstrukciókhoz ne használják. Alternatív termék: lásd  
Támogatás portál.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás, vákuumgenerátor	0 ... 8 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	1,700 l/min
Hangnyomás szint	76 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	3.9 g
Pneumatikus csatlakozás	PT1/8
Anyag információ, csillapító betét	PE
Anyag információ, becsavarható tengely	PE