

fojtó-visszacsapó szelep GRLA-M5-QS-6-RS-D

Cikkszám: 197578

FESTO

recés csavarral és ellenanyával.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | QS-6 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | M5 |
| Beállító elem | Recés csavar |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban | 115 l/min |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban | 70 ... 110 l/min |
| Üzemi nyomás | 0.2 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0.2 ... 10 bar |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 185 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 145 ... 170 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 0.8 Nm |
| Gyártmány súlya | 14 g |
| Material of threaded plug | Sárgaréz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material adjusting screw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material swivel fitting | Horgany présöntvény krómozott |