

# Műanyag spiráltömlő PUN-8X1,25-S-2-BL

Cikkszám: 197594

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	2 m
Külső Ø	8 mm
Tömbhossz	0.424 m
Belső Ø	5.7 mm
Tekerics átmérője	60 mm
A fordulatok száma	27
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	140 g
Pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)