

# Műanyag spiráltömlő PUN-6X1-S-6-SW

Cikkszám: 197607

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	6 m
Külső Ø	6 mm
Tömbhossz	1.214 m
Belső Ø	4 mm
Tekerics átmérője	46 mm
A fordulatok száma	168
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	350 g
Pneumatikus csatlakozó	6 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz, hollandi anyával 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz
Szín	fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)