

Műanyag spiráltömlő PUN-12X2-S-1-SW

Cikkszám: 197614

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|--|
| Munkahossz | 1 m |
| Külső Ø | 12 mm |
| Tömbhossz | 0.32 m |
| Belső Ø | 8 mm |
| Tekerics átmérője | 95 mm |
| A fordulatok száma | 9 |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.95 bar...10 bar |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító szerv | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -35 °C...60 °C |
| Terméksúly | 200 g |
| Pneumatikus csatlakozó | 12 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz |
| Szín | fekete |
| Shore-keménység | D 52 +/-3 |
| Tömlő alapanyaga | TPE-U(PU) |