

DUO spirál műanyag cső PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

Cikkszám: 197618

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	1 m
Külső Ø	4 mm
Tömbhossz	0.468 m
Belső Ø	2.6 mm
Tekerics átmérője	25 mm
A fordulatok száma	45
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	55 g
Pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz
Szín	kék/fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)