

Műanyag spiráltömlő PPS-6-15-1/4-BL

Cikkszám: 19797

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	15 m
Külső Ø	7.8 mm
Tömbhossz	0.8 m
Belső Ø	6.2 mm
Tekerics átmérője	75 mm
A fordulatok száma	86
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...17.2 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	11 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	500 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4 külső menet
Szín	kék
Csatlakozómenet alapanyaga	Sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hurkolódás védelem alapanyaga	Acél horganyzott
Tömlő alapanyaga	PA12-P