

# vezérlő vezeték



## NEBC-S1H15-E-10.0-N-LE15

Cikkszám: 2052919

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	DIN 47100
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	15
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x screw 4-40 UNC-2A
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	15
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	vonzolóláncos alkalmazásra megfelelő
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 33 mm
Kábel átmérő	6.6 mm
Kábelszerkezet	18x0,14
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm <sup>2</sup>
Érvégek	Érvéghüvely
Védettség	IP50
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-30 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke