


Elosztó tömb FR-8-1/4

Cikkszám: 2078

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	11.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	14 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	230 g
Kimenetek száma	8
Ellátó vezetékek száma	1
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény