

Forgó elosztó GF-3/8

Cikkszám: 2095

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	15 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Max. fordulatszám	300 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis