


# Csatlakozó dugó KS4-CK-6

Cikkszám: 2151

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4.9 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...12 bar
Normál névleges átfolyás	432 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	26 g
1. pneumatikus csatlakozás	CK-6
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis