


Lengőcsap készlet DAMT-V1-40-A

Cikkszám: 2214899

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezes tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	387.5 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott
Lengőcsap alapanyaga	Acél, horganyzott
Rögzítő elem alapanyaga	Acél, horganyzott
Rúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél