


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D60-60H-S1

Cikkszám: 2256697

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Üresjáratú hajtónyomaték	1 Nm
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	1250 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D60A D60B
Interfészkód Motor In	60H
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis