

Peremes manométer FMA-63-0,25-C

Cikkszám: 225783

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Megfelel a szabványnak	EN 837-3
Névleges méretű manométer	63
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Rögzítés módja	Előlapi rögzítés
Üzemi közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Üzemi nyomás	0 bar...0.25 bar
Köztes terhelési tényező	0.9
Folyamatos terhelési tényező	0.75
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP43
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Beccsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	Acél
Kémlelőüveg alapanyaga	PMMA
A rögzítőgyűrű alapanyaga	Acél
Csavarok alapanyaga	Acél
Terméksúly	120 g

Jellemző	Érték
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén