

axiális készlet EAMM-A-P6-38A-67A

Cikkszám: 2297641

Kifutó termék

FESTO

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

[Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	230 g
Csatlakozófelület, szabályozó	P6-38A
Interfészkód, motor In	67A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38A
Anyag megjegyzés	RoHS konform