

hajtás


EMGA-40-P-G5-EAS-40

Cikkszám: 2297685

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő szervomotorokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	40 mm
Elfordítási játék	0.25 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	18,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	14 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.019 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	22 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	1 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	350 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	40G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	40P
Anyag megjegyzés	RoHS konform