

Flexibilis csatlakozó CRFK-M12X1,25

Cikkszám: 2305779

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12x1,25
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkellel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörü lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágneskercsek
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...100 °C
Terméksúly	230 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Sapka alapanyaga	EPDM
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél