

hajtás


EMGC-67-A-G1-SEC-67

Cikkszám: 2321480

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	67 mm
Motor karima mérete	67 mm
Elfordítási játék	0.67 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	1:1
Max. bemenő fordulatszám	4,500 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	2 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.09 kgcm2
Max. kimenő nyomaték	2.1 Nm
Max. hatásfok	90 %
Csavaró merevség	0.105 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	930 g
Interfész kód: Motor Out	67A
Interfész kód, motor In	67A
Anyag megjegyzés	RoHS konform