

Tömítő patron VAVC-Q2-M22U-6-N

Cikkszám: 2392881

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-------------------|
| DN névleges szélesség | 6 |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | 5 °C...20 °C |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Elzáróelem alapanyaga | NBR |
| Tartály alapanyaga | PA6 |