

Szorító hüvely EAMH-86-12-C27.3

Cikkszám: 2429533

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	10.1 kgmm ²
Terméksúly	109 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis