

Kör keresztmetszetű henger

DGS-25-140


Cikkszám: 2472

Kifutó termék

FESTO

[Véghelyzet-csillapítás nélküli kivitel.](#)

[Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	140 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	247 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	295 N
Pneumatikus csatlakozás	G1/8