


Csatlakozólap VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Cikkszám: 2614863

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	42 mm
32 funkciócsatlakozás	G1/8
34. funkciócsatlakozás	G1/8
22. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap G1/4
44. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap G1/4
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 bar...16 bar
Vezérlőnyomás	3 bar...8 bar
Normál névleges átfolyás	1400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	2480 g
14. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
O-gyűrű alapanyaga	NBR
Csavarok alapanyaga	Acél