

tömítőgyűrű NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Cikkszám: 2652517

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) Water vapour
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Névleges meghúzási nyomaték	20 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	0.05 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PEEK