


Villásfej SG-M16

Cikkszám: 2676

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M16
Szabvány alapján	ISO 8140
Megfelel a szabványnak	DIN 71752
Menetes csatlakozás	M16 belső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	376 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	Acél horganyzott
Villa alapanyaga	Acél horganyzott
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott