


# axiális készlet EAMM-A-D50-87A

Cikkszám: 2733781

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12 Nm
Gyártmány súlya	860 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D50B
Interfészkód, motor In	87A
Anyag megjegyzés	RoHS konform