


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D50-60H

Cikkszám: 2733796

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	87.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	570 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50
Interfész kód Motor In	60H
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis