


# Tömlőhenger EB-80-45

Cikkszám: 2748904

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Szükséges beépítési Ø	95 mm
Löklet	45 mm
Max. magasság, kiterjesztett	110 mm
Max. dőlésszög	15 deg
Max. eltolás	10 mm
Min. beépítési magasság	65 mm
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Visszaállító erő	200 N
Terméksúly	500 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	CR
Ház alapanyaga	Alumínium öntvény