

# t csatlakozó NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Cikkszám: 2839846

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101
Felfogási mód	becsavarható
Gyártmány súlya	28 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 5 pólusú, A kódolású
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12x1, 2 pólusú, A kódolású
Elektromos csatlakozás 3	Egyenes csatlakozó dugó, M12, 3 pólusú, A
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material of union nut	Horgany présöntvény nikkelezett
Material seals	FPM
Material electrical contact	Réz ötvözet aranyozott