


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D100-120G-S1

Cikkszám: 2946765

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	143 Nm
Terméksúly	3520 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D100B
Interfész kód Motor In	120G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis